



# SCHEDA TECNICA

MARINE  
PRO

ABREX-SYSTEM-TOOLS



## DIMENSIONE



Gallons Quarts Pints 8 oz  
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml

## MARINE PRO METAL RESTORER

P/N 174-0001-\_\_

### DESCRIZIONE

Il pulitore di metalli Symplex®, è di qualità professionale. Rimuove l'ossidazione e ripristina una finitura brillante. Su alluminio, rame, cromo, acciaio inossidabile, ottone, argento e tutti i tipi di metalli. Uso manuale o meccanico. Si può utilizzare su Gel-Coat ossidato. Fa rinvigorire tutte le parti ossidate e/o deteriorate dagli effetti di agenti atmosferici sui metalli. Rimuove facilmente appannamento, ruggine, acqua macchie, sfarinamento, depositi di calce.

**IDEALE COME LUCIDANTE SU  
SUPERFICI OSSIDATE  
ACCIAIO INOSSIDABILE - ALLUMINIO  
CAPPOTTO IN METALLO E GELCOAT**

Lucidatura dei metalli in modo semplice e veloce per farli brillare, con una lucentezza elevata. Utilizzare su alluminio, rame, cromo, acciaio inossidabile, ottone, argento e oro.

### PROPRIETA' FISICHE

- ❖ **COLORE** : VERDE CHIARO
- ❖ **LIQUIDO** : VISCOSO
- ❖ **ODORE** : CARATTERISTICO
- ❖ **FORMULA**: CONFORME VOC
- ❖ **CONTENITORI**: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- ❖ **VITA DEL PRODOTTO**: 1 ANNO

### APPLICAZIONE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO  
METAL RESTORER TENDE A  
SEPARARSI IN MODO NATURALE

### DA USARE A MANO :

- ❖ applicare sulla superficie con un panno morbido usando un movimento circolare, per ripulire la superficie capovolgere il panno, e pulire.

### DA USARE A MACCHINA :

- ❖ utilizzare la lucidatrice ad alta velocità con un tampone in lana per lucidare. Usare una pressione medio-alta per rimuovere l'ossidazione, quindi ridurre la pressione per creare la massima brillantezza. Rimuovere il tutto con un panno in microfibra

### CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

### INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

### GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

### COME USARE

1



AGITARE BENE  
PRIMA DELL'USO

2



Applicare utilizzando una microfibra o macchina. Usa una leggera pressione.

3



Usa lana o spugnetta a basso numero di giri  
1000 - 1200

4



Rimuovere usando un panno in microfibra

Symplex®

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM